



TL-X XL

TL-X XL 65W/33-640 SLV/25

TL-X XL lyskilden (rørdiameter 38 mm) har exceptionel levetid og er udstyret med integreret tændingsbånd til elektromagnetisk brug uden glimtænder eller højfrekvent brug forvarmning. Den særlige lyskildeholder eliminerer alle glimt under tænding. Denne lyskilde bruges i eksplosionssikre armaturer og installationer med ekstra høj sikkerhed, indendørs såvel som udendørs, f.eks. i den (petro)kemiske industri, offshore, i miner og lignende arbejdssteder med risiko for eksplosive gasser.

Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	FA6 [FA6]
Levetid til 50 % fejl (nom.)	26.000 t
Lysteknisk	
Farvekode	33-640
Lysstrøm	4.400 lm
Farvebetegnelse	Kold hvid (CW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4100 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	69 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	63
Drift og el	
Strømforbrug	64,0 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,670 A
Spænding (nom.)	110 V


Spænding (nom.)	110 V
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	T12 [38 mm (T12)]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	12,0 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	74 kWh
Produktdata	
Ordreprodukt navn	TL-X XL 65W/33-640 SLV/25
Det fulde produkt navn	TL-X XL 65W/33-640 SLV/25
Full EOC	871150026139740

TL-X XL

Ordrekode	26139740
Materialenr. (12NC)	928038203332
Lokal ordrekode	2051246442
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8711500261397


Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	25
EAN/UPC – kasse	8711500261403

Målskitse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-X XL 65W/33-640 SLV/25	40,5 mm	1.484,1 mm	1.502,6 mm	1.499,1 mm	1.521,1 mm

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour – TL-X XL 65W/33-640 SLV/25

