



TL-X XL

TL-X XL 65W/33-640 SLV/25

TL-X XL mit 38 mm Röhrendurchmesser hat eine verlängerte Nutzlebensdauer und ist mit einem internen Zündstreifen für elektromagnetische starterlose Anwendungen oder Hochfrequenz-Anwendungen ohne Warmstart ausgestattet. Kombiniert mit einer speziellen Lampenfassung kann jegliche Funkenbildung während der Zündung ausgeschlossen werden.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Socket	FA6 [FA6]
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	26.000 Stunde(n)
Lichttechnische Daten	
Farbcode	33-640
Lichtstrom	4.400 lm
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4100 K
Nennlichtausbeute (nom.)	69 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	63
Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	64,0 W
Lampenstrom (Nom)	0,670 A
Spannung (Nom)	110 V


Spannung (Nom)	110 V
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	T12 [38 mm (T12)]
Genehmigung und Anwendung	
Quecksilbergehalt (Nom)	12,0 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	74 kWh
Produktdaten	
Bestell-Produktname	TL-X XL 65W/33-640 SLV/25
Gesamtbezeichnung des Produkts	TL-X XL 65W/33-640 SLV/25
Gesamt-Produktcode	871150026139740

TL-X XL

Bestellcode	26139740
Material-Nr. (12NC)	928038203332
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500261397


Zähler - Pakete pro Außenkarton	25
EAN Umverpackung	8711500261403

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-X XL 65W/33-640 SLV/25	40,5 mm	1.484,1 mm	1.502,6 mm	1.499,1 mm	1.521,1 mm

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - TL-X XL 65W/33-640 SLV/25

