



# TL-X XL

## TL-X XL 65W/33-640 SLV/25

TL-X XL mit 38 mm Röhrendurchmesser hat eine verlängerte Nutzlebensdauer und ist mit einem internen Zündstreifen für elektromagnetische starterlose Anwendungen oder Hochfrequenz-Anwendungen ohne Warmstart ausgestattet. Kombiniert mit einer speziellen Lampenfassung kann jegliche Funkenbildung während der Zündung ausgeschlossen werden.

### Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

### Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Spannung (Nom)	
Socket	FA6 [FA6]	110 V	
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	26.000 Stunde(n)	Lichtregelung und Dimmen	
Lichttechnische Daten		Dimmbar	Ja
Farbcode	33-640	Mechanik und Gehäuse	
Lichtstrom	4.400 lm	Kolbenform	T12 [38 mm (T12)]
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)	Genehmigung und Anwendung	
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4100 K	Quecksilbergehalt (Nom)	12,0 mg
Nennlichtausbeute (nom.)	69 lm/W	Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	74 kWh
Farbwiedergabeindex (CRI)	63	Produktdaten	
Betrieb und Elektrik		Bestell-Produktname	TL-X XL 65W/33-640 SLV/25
Energieverbrauch	64,0 W	Gesamtbezeichnung des Produkts	TL-X XL 65W/33-640 SLV/25
Lampenstrom (Nom)	0,670 A	Gesamt-Produktcode	871150026139740
Spannung (Nom)	110 V		

## TL-X XL

Bestellcode	26139740
Material-Nr. (12NC)	928038203332
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500261397

Zähler - Pakete pro Außenkarton	25
EAN Umverpackung	8711500261403

### Abmessungsskizzen



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-X XL 65W/33-640 SLV/25	40,5 mm	1.484,1 mm	1.502,6 mm	1.499,1 mm	1.521,1 mm

### Photometrische Daten

Spectral Power Distribution Colour - TL-X XL 65W/33-640 SLV/25

