



TL-X Antideflagrante

TL-X XL 65W/33-640 SLV/25

La lámpara TL-X (diámetro de tubo de 38 mm) cuenta con una tira de arranque interna para un funcionamiento sin arrancador electromagnético o un funcionamiento sin precaldeo de alta frecuencia. En combinación con el portalámparas especial, se eliminan todos los efectos posibles de parpadeo durante el arranque. Esta lámpara se utiliza en luminarias ignífugas y de mayor seguridad para aplicaciones en interiores y exteriores, como la industria petroquímica, en instalaciones marítimas, minas y cualquier ubicación en la que se puedan encontrar trazas de explosivos.

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto

| Información general | | Corriente de lámpara (nom.) | |
|---|------------------|-----------------------------------|-------------------|
| Base del casquillo | FA6 [FA6] | | 0,670 A |
| Fallos vida útil hasta 50 % (nom.) | 26.000 hora(s) | Voltaje (nom.) | 110 V |
| | | Voltaje (nom.) | 110 V |
| Datos técnicos de la luz | | Controles y regulación | |
| Código de color | 33-640 | Regulable | Sí |
| Flujo luminoso | 4.400 lm | | |
| Designación de color | Blanco frío (CW) | Mecánicos y de carcasa | |
| Temperatura de color correlacionada (Nom) | 4100 K | Forma de la bombilla | T12 [38 mm (T12)] |
| Eficacia lumínica (nominal) (nom.) | 69 lm/W | | |
| Índice de reproducción cromática (IRC) | 63 | Aprobación y aplicación | |
| | | Contenido de mercurio (Hg) (nom.) | 12,0 mg |
| Operativos y eléctricos | | Consumo energético kWh/1000 h | 74 kWh |
| Consumo de energía | 64,0 W | | |


TL-X Antideflagrante

Datos de producto

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Nombre de producto del pedido | TL-X XL 65W/33-640 SLV/25 |
| Nombre completo del producto | TL-X XL 65W/33-640 SLV/25 |
| Full EOC | 871150026139740 |
| Código de pedido | 26139740 |
| Código 12NC | 928038203332 |


| | |
|--|---------------|
| Cantidad por paquete | 1 |
| EAN/UPC - Producto/Caja | 8711500261397 |
| Numerador SAP - Paquetes por caja exterior | 25 |
| Embalaje con código EAN/UPC | 8711500261403 |

Plano de dimensiones



| Product | D (max) | A (max) | B (max) | B (min) | C (max) |
|------------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|
| TL-X XL 65W/33-640 SLV/25 | 40,5 mm | 1.484,1 mm | 1.502,6 mm | 1.499,1 mm | 1.521,1 mm |

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - TL-X XL 65W/33-640 SLV/25

