



TL-X XL

TL-X XL 65W/33-640 SLV/25

La lampe TL-X XL (diamètre de tube de 38 mm) a une durée de vie prolongée et est dotée d'une bande d'allumage interne pour un fonctionnement électromagnétique sans starter ou haute fréquence sans préchauffage. Lorsqu'elle est associée à un support de lampe spécial, tout effet étincelant pendant l'allumage est éliminé. Cette lampe est utilisée dans les luminaires antidéflagrants et à sécurité renforcée pour les applications tant intérieures qu'extérieures, telles que l'industrie (péto)chimique, offshore, minière et tout site où des traces de gaz explosifs peuvent être présentes.

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit


Informations générales		Tension (nom.)	
Culot	FA6 [FA6]		110 V
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	26.000 h	Tension (nom.)	110 V
Données techniques de l'éclairage		Commandes et gradation	
Code couleur	33-640	Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Flux lumineux	4.400 lm	Mécanique et boîtier	
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)	Forme de la lampe	T12 [38 mm (T12)]
Température de couleur corrélée (nom.)	4100 K	Approbation et application	
Efficacité lumineuse (nominale)	69 lm/W	Taux de mercure (Hg) (nom.)	12,0 mg
Indice de rendu de couleur (IRC)	63	Consommation d'énergie kWh/1 000 h	74 kWh
Fonctionnement et électricité		Données du produit	
Consommation électrique	64,0 W	Nom du produit de la commande	TL-X XL 65W/33-640 SLV/25
Courant lampe (nom.)	0,670 A		

TL-X XL

Nom de produit complet	TL-X XL 65W/33-640 SLV/25
Code EOC	871150026139740
Code de commande	26139740
Code 12NC	928038203332
Code de commande local	TLXXL65W33
Quantité par pack	1


Code EAN – Produit/Boîte	8711500261397
Conditionnement par carton	25
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500261403

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-X XL 65W/33-640 SLV/25	40,5 mm	1.484,1 mm	1.502,6 mm	1.499,1 mm	1.521,1 mm

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - TL-X XL 65W/33-640 SLV/25

