



TL-X XL

TL-X XL 65W/33-640 SLV/25

A TL-X XL lámpa (38 mm-es csőátmérő) élettartama megnőtt, és belső gyújtószálának köszönhetően alkalmas gyújtó nélküli elektromágneses, illetve előmelegítés nélküli nagyfrekvenciás működésre egyaránt. Speciális foglalattal történő használata esetén a gyújtási időszak minden lehetséges szikraforrása ki van küszöbölve. Ez a lámpa lángálló és megnövelt biztonságú lámpatestekben történő használatra készül bel- és kültéri alkalmazásokhoz egyaránt – ilyen lehet például a vegyipar (petrolkémia), vízre telepített létesítmény, bánya, illetve nyomokban robbanásveszélyes gázokat tartalmazó bármilyen helyszín.

Figyelmeztetések és biztonság

- Nagyon valószínűtlen, hogy a lámpa összetörése hatással lenne az Ön egészségére. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. A törött lámpát zárt műanyag zacskóban adja le újrahasznosításra a helyi hulladékudvarban. Ne használjon porszívót!

Termék adatok

| Általános információ | | Fényforrás árama (névleges) | |
|---|------------------|--------------------------------------|-------------------|
| Fejlesztés - foglalat | FA6 [FA6] | | 0,670 A |
| Élettartam az 50%-os meghibásodási arányig (névleges) | 26 000 h | Feszültség (névleges) | 110 V |
| | | Feszültség (névleges) | 110 V |
| Technikai adatok | | Vezérlők és fényerő-szabályozás | |
| Színkód | 33-640 | Szabályozható | Igen |
| Fényáram | 4 400 lm | | |
| Színmegjelölés | Hideg fehér (CW) | Mechanika és tokozás | |
| Korrelált színhőmérséklet (névl.) | 4100 K | Fényforrásbúra formája | T12 [38 mm (T12)] |
| Fényhasznosítás (névleges) (névleges) | 69 lm/W | | |
| Színvisszaadási index (CRI) | 63 | Tanúsítvány és alkalmazási területek | |
| | | Higanytartalom (Hg) (névleges) | 12,0 mg |
| Működtetés és elektronika | | Energiafogyasztás kWh/1000 óra | 74 kWh |
| Teljesítményfelvétel | 64,0 W | | |


TL-X XL

Termékadatok

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| A termék megrendelési neve | TL-X XL 65W/33-640 SLV/25 |
| Teljes terméknev | TL-X XL 65W/33-640 SLV/25 |
| Full EOC | 871150026139740 |
| Rendelési kód | 26139740 |
| Cikkszám (12NC) | 928038203332 |
| Helyi kód | TLXXL6533 |

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Számláló – mennyiség csomagonként | 1 |
| EAN/UPC – termék/csomagolás | 8711500261397 |
| Számláló – csomag külső dobozonként | 25 |
| EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás | 8711500261403 |

Méretezett rajza



| Product | D (max) | A (max) | B (max) | B (min) | C (max) |
|------------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|
| TL-X XL 65W/33-640 SLV/25 | 40,5 mm | 1 484,1 mm | 1 502,6 mm | 1 499,1 mm | 1 521,1 mm |

Fotometriai adatok

Spectral Power Distribution Colour - TL-X XL 65W/33-640 SLV/25

