



TL-X XL

TL-X XL 65W/33-640 SLV/25

Światłówka TL-X XL (o średnicy bańki 38 mm) ma wydłużoną trwałość. Zastosowano w niej wewnętrzną ścieżkę zapłonową, umożliwiającą współpracę ze statecznikami elektromagnetycznym bez zapłonika lub statecznikami HF bez wstępnego podgrzewania. Zastosowanie specjalnej oprawki lampy całkowicie eliminuje ryzyko powstania iskry podczas zapłonu. Lampa jest umieszczana w oprawach ogniotrwałych i innych oprawach o podwyższonym stopniu bezpieczeństwa, przeznaczonych do zastosowań wewnątrz budynków oraz na otwartym terenie, np. w branży (petro-)chemicznej, w instalacjach szelfowych, w sąsiedztwie materiałów wybuchowych oraz wszędzie tam, gdzie mogą występować gazy wybuchowe.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Dane produktu


Informacje ogólne		Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Podstawa-nasadka	FA6 [FA6]	Zużycie energii	64,0 W
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	26 000 h	Lamp Current (Nom)	0,670 A
Dane techniczne oświetlenia		Napięcie (Nom)	110 V
Kod barwy	33-640	Napięcie (Nom)	110 V
Strumień Świetlny	4 400 lm	Układy sterowania i ściemnianie	
Oznaczenie koloru	Chłodny biały (CW)	Z możliwością przyciemniania	Tak
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4100 K	Mechanika i korpus	
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	69 lm/W	Kształt bańki	T12 [38 mm (T12)]
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	63		

TL-X XL

Certyfikaty i zastosowania	
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	12,0 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	74 kWh
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	TL-X XL 65W/33-640 SLV/25
Pełna nazwa produktu	TL-X XL 65W/33-640 SLV/25
Full EOC	871150026139740


Kod zamówienia	26139740
Materiał Nr (12NC)	928038203332
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8711500261397
Numerator - Packs per outer box	25
EAN/UPC - Opakowanie	8711500261403

Rysunki techniczne



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-X XL 65W/33-640 SLV/25	40,5 mm	1 484,1 mm	1 502,6 mm	1 499,1 mm	1 521,1 mm

Dane fotometryczne



Spectral Power Distribution Colour - TL-X XL 65W/33-640 SLV/25

