



TL-D, U-formede

TL-D U 18W/840 1SL/24

Dette lysstofrør har et U-formet rør, som gør det muligt at installere kompakte armaturer. Lysstofrøret bruges ofte til skiltebelysning og belysning i beboelsesområder, f.eks. i gadelygter.

Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data


Generelle oplysninger	
Fod	2G13 [2G13]
Levetid til 50 % fejl (nom.)	7.500 t
Lysteknisk	
Farvekode	840 [CCT of 4000K]
Lysstrøm	1.350 lm
Farvetegnelse	Kold hvid (CW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	75 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	85
Drift og el	
Strømforbrug	18 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,370 A
Spænding (nom.)	60 V
Spænding (nom.)	60 V

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	U-T8 [U 26 mm]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	7 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	22 kWh
Produktdata	
Ordreprodukt navn	TL-D U 18W/840 SLV 24
Det fulde produkt navn	TL-D U 18W/840 1SL/24
Full EOC	872790086004700
Beskrivelse af lokal kode	2051126546
Ordrekode	86004700
Materialenr. (12NC)	928038484002
Lokal ordrekode	2051126546
SAP-tæller – antal pr. pakke	1

TL-D, U-formede


EAN/UPC - Produkt/Æske	8727900860047
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	24
EAN/UPC – kasse	8727900860054

Målskitse



Product	D (max)	D (min)	A (max)	A (min)	E (min)	E (max)
TL-D U 18W/840 SLV 24	27 mm	23 mm	310 mm	300 mm	90 mm	94 mm

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - TL-D U 18W/840 SLV 24

