



TL-D, U-formede



TL-D U 36W/840 SLV/12

Dette lysstofrør har et U-formet rør, som gør det muligt at installere kompakte armaturer. Lysstofrøret bruges ofte til skiltebelysning og belysning i beboelsesområder, f.eks. i gadelygter.

Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	2G13 [2G13]
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
Levetid til 50 % fejl (nom.)	7.500 t

Lysteknisk	
Farvekode	840 [CCT of 4000K]
Lysstrøm	3.250 lm
Farvebetegnelse	Kold hvid (CW)
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	0,38
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	0,38
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	93 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	81

Drift og el	
Strømforbrug	37,5 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,430 A
Spænding (nom.)	110 V

Spænding (nom.)	110 V
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja

Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	U-T8 [U 26 mm]

Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	G
Indhold af kviksølv (Hg) (maks.)	8 mg
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	7 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	38 kWh
EPREL-registreringsnummer	423517


Produktdata	
Ordreprodukt navn	TL-D U 36W/840 SLV/12
Det fulde produkt navn	TL-D U 36W/840 SLV/12
Full EOC	871150095468815

TL-D, U-formede

Beskrivelse af lokal kode	2051126559
Ordrekode	95468815
Materialenr. (12NC)	928038584002
Lokal ordrekode	2051126559
SAP-tæller – antal pr. pakke	1


EAN/UPC - Produkt/Æske	8711500954688
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
EAN/UPC – kasse	8711500954695

Målskitse



Product	D (max)	D (min)	A (max)	A (min)	E (min)	E (max)
TL-D U 36W/840 SLV/12	27 mm	23 mm	607 mm	597 mm	90 mm	94 mm

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - TL-D U 36W/840 SLV/12

