



MASTER TL-D De Luxe

MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/930 1SL/10

Denne TL-D lyskilde har en imponerende, men naturlig farvegengivelse. Særlig velegnet i applikationer, hvor der er behov for nøjagtig farvegengivelse, såsom på skadestuer, operationsstuer, trykkerier og museer eller i juvelforretninger, tandlægeklinikker, frisørsaloner og butikker.

Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Levetid til 50 % fejl (nom.)	15.000 t
Lysteknisk	
Farvekode	930 [CCT of 3000K]
Lysstrøm	1.200 lm
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	434
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	399
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	66,7 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	91
Drift og el	
Strømforbrug	18,0 W


Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,360 A
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	T8 [26 mm (T8)]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	2 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	22 kWh
Produktdata	
Ordreprodukt navn	MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/930 SLV/10

MASTER TL-D De Luxe

Det fulde produktnavn	MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/930 1SL/10
Full EOC	871150088837225
Beskrivelse af lokal kode	2051121936
Ordrekode	88837225
Materialenr. (12NC)	928043593081
Lokal ordrekode	2051121936


SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8711500888372
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8711500888389

Målskitse




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/930 SLV/10	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/930 SLV/10

Levetid




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/930 SLV/10



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/930 SLV/10

MASTER TL-D De Luxe

Levetid



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/930 SLV/10

