



# MASTER TL-D 90 De Luxe

## MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/930 1SL/10

Ez a TL-D lámpa a természetes világításhoz hasonlóan gazdag, telített és szebb színeket ad. Éppen ezért kifejezetten alkalmas magas szintű színvisszaadást igénylő környezetekben történő használatra: kórházak sürgősségi osztályán és betegellátó helyiségeiben, nyomtatótermekben, ékszerüzletekben, fogászati rendelőkben, fodrászatokban, múzeumokban és üzletekben.

### Figyelmeztetések és biztonság

• Nagyon valószínűtlen, hogy a lámpa összetörése hatással lenne az Ön egészségére. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. A törött lámpát zárt műanyag zacskóban adja le újrahasznosításra a helyi hulladékudvarban. Ne használjon porszívót!

### Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Élettartam az 50%-os meghibásodási arányig (névleges)	15 000 h
Technikai adatok	
Színkód	930 [CCT of 3000K]
Fényáram	1 200 lm
Színmegjelölés	Meleg fehér (WW)
Színérték X koordinátája (névleges)	434
Színérték Y koordinátája (névleges)	399
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	3000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	66,7 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	91

Működtetés és elektronika	
Teljesítményfelvétel	18,0 W
Fényforrás árama (névleges)	0,360 A
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen
Mechanika és tokozás	
Fényforrásbúra formája	T8 [26 mm (T8)]
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Higanytartalom (Hg) (névleges)	2 mg
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	22 kWh

# MASTER TL-D 90 De Luxe

## Termékadatok


A termék megrendelési neve	MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/930 SLV/10
Teljes terméknév	MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/930 1SL/10
Full EOC	871150088837225
Rendelési kód	88837225

Cikkszám (12NC)	928043593081
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500888372
Számláló – csomag külső dobozonként	10
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500888389

## Méretezett rajza


Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/930 SLV/10	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

## Fotometriai adatok



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/930 SLV/10

## Élettartam




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/930 SLV/10

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/930 SLV/10

# MASTER TL-D 90 De Luxe

## Élettartam



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/930 SLV/10

