



MASTER TL-D 90 De Luxe

MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/940 1SL/10

Dzięki tej świetlówce TL-D kolory wydają się bogate, głębokie i naturalnie wzmocnione. Dlatego świetlówka świetnie nadaje się do oświetlania miejsc, w których wymaga się bardzo dobrego rozpoznawania barw: sal pierwszej pomocy i gabinetów zabiegowych w szpitalach, drukarni, sklepów jubilerskich, gabinetów dentystycznych, salonów fryzjerskich, muzeów czy sklepów

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	15 000 h

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	940 [CCT of 4000K]
Strumień Świetlny	1 200 lm
Oznaczenie koloru	Chłodny biały (CW)
Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	0,38
Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	0,38
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	65,2 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	91

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	18,0 W
Lamp Current (Nom)	0,360 A

Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tak

Mechanika i korpus	
Kształt bańki	T8 [26 mm (T8)]

Certyfikaty i zastosowania	
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	1,7 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	22 kWh

MASTER TL-D 90 De Luxe


Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/940 SLV/10
Pełna nazwa produktu	MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/940 1SL/10
Full EOC	871150088839625
Kod zamówienia	88839625
Materiał Nr (12NC)	928043594081


Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8711500888396
Numerator - Packs per outer box	10
EAN/UPC - Opakowanie	8711500888402

Rysunki techniczne

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/940 SLV/10	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm




Dane fotometryczne




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/940 SLV/10

Okres eksploatacji




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/940 SLV/10



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/940 SLV/10

MASTER TL-D 90 De Luxe

Okres eksploatacji



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/940 SLV/10

