



# MASTER TL-D 90 De Luxe



## MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/952 1SL/10

Bu TL-D lambası, renkleri doğal şekilde yansıtarak zengin, derin ve doymuş görünümlerini sağlar. Yüksek düzeyde renk tanıma gerektiren iç mekân uygulamaları için çok uygundur: hastanelerdeki ilk yardım ve tedavi odaları, baskı odaları, kuyumcular, dişçiler, kuaförler, müzeler ve mağazalar

### Güvenlik ve uyarılar

- Lamba kırılmasının sağlığını üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağzı kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.

### Ürün veri

| Genel Bilgiler                        |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Kapak Tabanı                          | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| Akış ölçüm referansı                  | Sphere                          |
| %50 Arızaya Kadar Kullanım Ömrü (Nom) | 15.000 h                        |
| Işık Teknik Ayrıntıları               |                                 |
| Renk Kodu                             | 952                             |
| Işık Akısı                            | 1.150 lm                        |
| Renk Kodlaması                        | Gün ışığı                       |
| Renk Türü Koordinatı X (Nom)          | 0,34                            |
| Renk Türü Koordinatı Y (Nom)          | 0,351                           |
| İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)        | 5200 K                          |
| Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)     | 62,5 lm/W                       |
| Renk oluşturma dizini (CRI)           | 92                              |


| Çalıştırma ve Elektrik       |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Güç Tüketimi                 | 18,4 W          |
| Lamba Akımı (Nom)            | 0,360 A         |
| Kontroller ve Dim Etme       |                 |
| Dim Edilebilir               | Evet            |
| Mekanik ve Muhafaza          |                 |
| Lamba Biçimi                 | T8 [26 mm (T8)] |
| Onay ve Uygulama             |                 |
| Enerji Verimliliği Sınıfı    | G               |
| Cıva (Hg) İçeriği (Nom)      | 1,7 mg          |
| Enerji Tüketimi kWh/1000 sa. | 19 kWh          |
| EPREL Kayıt Numarası         | 423520          |

## MASTER TL-D 90 De Luxe

| Ürün Verileri      |                                       |
|--------------------|---------------------------------------|
| Sipariş ürün adı   | MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/952 SLV/10 |
| Tam ürün adı       | MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/952 1SL/10 |
| Tam ürün kodu      | 871150088843325                       |
| Sipariş kodu       | 88843325                              |
| Malzeme No. (12NC) | 928043595081                          |


|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| Numeratör - Paket Başına Miktar            | 1             |
| EAN/UPC - Ürün/Kutu                        | 8711500888433 |
| Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı | 10            |
| EAN/UPC - Kutu                             | 8711500888440 |

### Boyutlu çizim




| Product                               | D (max) | A (max)  | B (max)  | B (min)  | C (max) |
|---------------------------------------|---------|----------|----------|----------|---------|
| MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/952 SLV/10 | 28 mm   | 589,8 mm | 596,9 mm | 594,5 mm | 604 mm  |

### Fotometrik bilgi




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/952 SLV/10

### Kullanım Ömrü




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/952 SLV/10



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/952 SLV/10

## MASTER TL-D 90 De Luxe

### Kullanım Ömrü



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/952 SLV/10

