



MASTER TL-D 90 Graphica



MASTER TL-D 90 Graphica 18W/952 1SL/10

Tyto TL-D zářivky mají vynikající podání barev, které z nich činí světelný zdroj vhodný pro grafický a polygrafický průmysl, kde se hodí při kontrole kvality tištěných materiálů.

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Referenční měření toku	Sphere
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	8 000 h
Světelné technické	
Kód barvy	952
Světelný tok	960 lm
Barevné konstrukce	Denní
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,34
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,351
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	5200 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	52,2 lm/W
Index podání barev (CRI)	95
Provozní a elektrické	
Spotřeba energie	18,4 W


Proud zdroje (jmen.)	0,360 A
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ano
Mechanické a materiály	
Tvar žárovky	T8
Certifikace a použití	
Třída energetické účinnosti	G
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,7 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	19 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	423522
Označení a balení	
Objednávací název produktu	MASTER TL-D 90 Graphica 18W/952 SLV/10

MASTER TL-D 90 Graphica

Celý název výrobku	MASTER TL-D 90 Graphica 18W/952
	1SL/10
Full EOC	871150088850125
Objednací kód	88850125
Číslo materiálu (12NC)	928043795081
Místní kód	TLD18950GRAPH


Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500888501
Číslování SAP – balení v krabici	10
Pouzdro – EAN/UPC	8711500888518

Rozměrové výkresy




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 Graphica 18W/952 SLV/10	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

Fotometrické údaje




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D 90 Graphica 18W/952 SLV/10

Životnost




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 Graphica 18W/952 SLV/10



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 Graphica 18W/952 SLV/10

MASTER TL-D 90 Graphica

Životnost



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D 90 Graphica 18W/952 SLV/10

