



MASTER TL-D 90 Graphica



MASTER TL-D 90 Graphica 18W/952 1SL/10

Denne TL-D-lyskilden har utmerket fargegjengivelse, og den er derfor svært egnet til å kontrollere kvaliteten på trykksaker innenfor grafikk- og trykkeribransjen.

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Referanse for fluksmåling	Sphere
Levetid til 50 % lystap (nom.)	8 000 time(r)
Teknisk belysning	
Fargekode	952
Lysytelse	960 lm
Fargebetegnelse	Dagslys
Kromatisk koordinat X (nom)	0,34
Kromatisk koordinat Y (nom)	0,351
Korrelert fargetemperatur (nom)	5200 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	52,2 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	95
Drift og elektronikk	
Effektforbruk	18,4 W


lyskildestrom (nom.)	0,360 A
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreform	T8
Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitetsklasse	G
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	1,7 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	19 kWh
EPREL-registreringsnummer	423522
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	MASTER TL-D 90 Graphica 18W/952 SLV/10
Fullstendig produktnavn	MASTER TL-D 90 Graphica 18W/952 1SL/10
Full EOC	871150088850125

MASTER TL-D 90 Graphica

Lokal kodebeskrivelse	3821500
Bestillingskode	88850125
Materialenr. (12NC)	928043795081
Lokal bestillingskode	3821500
SAP-teller – antall per pakke	1


EAN/UPC – produkt/boks	8711500888501
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8711500888518

Målskisse




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 Graphica 18W/952 SLV/10	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D 90 Graphica 18W/952 SLV/10

Levetid




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 Graphica 18W/952 SLV/10



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 Graphica 18W/952 SLV/10

MASTER TL-D 90 Graphica

Levetid



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D 90 Graphica 18W/952 SLV/10

