



MASTER TL-D 90 De Luxe

MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/930 1SL/10

Cette lampe TL-D fait ressortir la richesse, la profondeur et la beauté des couleurs de manière naturelle. Elle est donc particulièrement adaptée pour les applications où une très bonne reconnaissance des couleurs est nécessaire : les salles de premiers soins et de traitement dans les hôpitaux, les salles d'impression, les bijouteries, les cabinets de dentistes, les salons de coiffure, les musées et les magasins

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit


Informations générales		Fonctionnement et électricité	
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Consommation électrique	36,0 W
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	15.000 h	Courant lampe (nom.)	0,440 A
Données techniques de l'éclairage		Commandes et gradation	
Code couleur	930 [CCT of 3000K]	Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Flux lumineux	2.800 lm	Mécanique et boîtier	
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)	Forme de la lampe	T8 [26 mm (T8)]
Coordonnée chromatique X	434	Approbation et application	
Coordonnée chromatique Y	399	Taux de mercure (Hg) (nom.)	2 mg
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K	Consommation d'énergie kWh/1 000 h	43 kWh
Efficacité lumineuse (nominale)	77,8 lm/W		
Indice de rendu de couleur (IRC)	91		

MASTER TL-D 90 De Luxe

Données du produit	
Nom du produit de la commande	MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/930 SLV/10
Nom de produit complet	MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/930 1SL/10
Code EOC	871150088856325
Code de commande	88856325
Code 12NC	928044593081
Code de commande local	TLDDLUXE36W930

Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500888563
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500888570

Schéma dimensionnel




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/930 SLV/10	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/930 SLV/10

Durée de vie




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/930 SLV/10



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/930 SLV/10

MASTER TL-D 90 De Luxe

Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/930 SLV/10

