



MASTER TL-D 90 De Luxe

MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/930 1SL/10

Dzięki tej świetlówce TL-D kolory wydają się bogate, głębokie i naturalnie wzmocnione. Dlatego świetlówka świetnie nadaje się do oświetlania miejsc, w których wymaga się bardzo dobrego rozpoznawania barw: sal pierwszej pomocy i gabinetów zabiegowych w szpitalach, drukarni, sklepów jubilerskich, gabinetów dentystycznych, salonów fryzjerskich, muzeów czy sklepów

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	15 000 h
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	930 [CCT of 3000K]
Strumień Świetlny	2 800 lm
Oznaczenie koloru	barwa ciepło-biała (WW)
Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	434
Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	399
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	3000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	77,8 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	91

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	36,0 W
Lamp Current (Nom)	0,440 A
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tak
Mechanika i korpus	
Kształt bańki	T8 [26 mm (T8)]
Certyfikaty i zastosowania	
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	2 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	43 kWh


MASTER TL-D 90 De Luxe

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/930 SLV/10
Pełna nazwa produktu	MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/930 1SL/10
Full EOC	871150088856325
Kod zamówienia	88856325
Materiał Nr (12NC)	928044593081


Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8711500888563
Numerator - Packs per outer box	10
EAN/UPC - Opakowanie	8711500888570

Rysunki techniczne




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/930 SLV/10	28 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 204,1 mm	1 213,6 mm

Dane fotometryczne




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/930 SLV/10

Okres eksploatacji




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/930 SLV/10



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/930 SLV/10

MASTER TL-D 90 De Luxe

Okres eksploatacji



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/930 SLV/10

