



MASTER TL-D 90 De Luxe

MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/930 1SL/10

Această lampă TL-D face culorile să apară bogate, profunde și amplificate într-un mod natural. Prin urmare, este foarte adecvată pentru aplicații în care este necesară o bună recunoaștere a culorilor: săli de prim ajutor și de tratament din spitale, camere de imprimare, magazine de bijuterie, cabinete stomatologice, saloane de coafură, muzee și magazine

Warnings and safety

- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mânuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

Catalog de date

Informații generale		Funcționare și sistem electric	
Baza elementului de fixare	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Consum de curent	36,0 W
Durată de viață până la eșec de 50% (nom.)	15.000 ore	Curent lampă (nom.)	0,440 A
Date tehnice lumină		Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cod culoare	930 [CCT of 3000K]	Cu reglarea intensității luminoase	Da
Flux luminos	2.800 lm	Sistem mecanic și carcasă	
Denumirea culorii	Alb cald (WW)	Formă bec	T8 [26 mm (T8)]
Coordonată cromatică X (nom.)	434	Aprobare și aplicație	
Coordonată cromatică Y (nom.)	399	Conținut de mercur (Hg) (nom.)	2 mg
Temperatură de culoare corelată (nom.)	3000 K	Consum de energie kWh/1000 h	43 kWh
Randament luminos (nominal) (nom.)	77,8 lm/W		
Indice de redare a culorilor (IRC)	91		

MASTER TL-D 90 De Luxe


Date despre produs

Nume comandă produs	MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/930 SLV/10
Numele complet al produsului	MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/930 1SL/10
Full EOC	871150088856325
Cod de comandă	88856325
Număr material (12NC)	928044593081


Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8711500888563
Numărător SAP – Pachete per exterior	10
EAN/UPC – Cutie	8711500888570

Cote

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/930 SLV/10	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm




Date fotometrice




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/930 SLV/10

Durată de viață




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/930 SLV/10



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/930 SLV/10

MASTER TL-D 90 De Luxe

Durață de viață



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/930 SLV/10

