



MASTER TL-D De Luxe

MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/940 1SL/10

Denne TL-D lyskilde har en imponerende, men naturlig farvegengivelse. Særlig velegnet i applikationer, hvor der er behov for nøjagtig farvegengivelse, såsom på skadestuer, operationsstuer, trykkerier og museer eller i juvelforretninger, tandlægeklinikker, frisørsaloner og butikker.

Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data

Generelle oplysninger		Lyskildens strømstyrke (nom.)	
Fod	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		0,440 A
Levetid til 50 % fejl (nom.)	15.000 t		
Lysteknisk		Lysstyringssystemer og dæmpning	
Farvekode	940 [CCT of 4000K]	Dæmpbar	Ja
Lysstrøm	2.800 lm	Mekanik og armaturhus	
Farvetegnelse	Kold hvid (CW)	Lyskildeform	T8 [26 mm (T8)]
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	0,38	Godkendelse og anvendelsesområde	
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	0,38	Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	1,7 mg
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K	Energiforbrug kWh/1000 t.	43 kWh
Lyseffekt (nominel) (nom.)	78,8 lm/W	Produktdata	
Farvegengivelsesindeks (CRI)	91	Ordreprodukt navn	MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/940 SLV/10
Drift og el			
Strømforbrug	36,0 W		


MASTER TL-D De Luxe

Det fulde produktnavn	MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/940 1SL/10
Full EOC	871150088858725
Beskrivelse af lokal kode	2051121994
Ordrekode	88858725
Materialenr. (12NC)	928044594081
Lokal ordrekode	2051121994


SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8711500888587
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8711500888594

Målskitse

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/940 SLV/10	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm




Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/940 SLV/10

Levetid




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/940 SLV/10



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/940 SLV/10

MASTER TL-D De Luxe

Levetid



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/940 SLV/10

