



MASTER TL-D De Luxe

MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/940 1SL/10

MASTER TL-D De Luxe mit 26 mm Röhrendurchmesser lässt Farben in ihrer natürlichen Schönheit erscheinen: satt, kräftig und vielfältig wie im Tageslicht. Sie ist besonders für Anwendungen geeignet, wo eine sehr gute Farbwiedergabe benötigt wird: Shops, Friseure, Juweliere, Museen, Zahnärzte, Erste-Hilfe- und Behandlungsräume in Krankenhäusern.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in einen verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Betrieb und Elektrik	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Energieverbrauch	36,0 W
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	15.000 Stunde(n)	Lampenstrom (Nom)	0,440 A
Lichttechnische Daten		Lichtregelung und Dimmen	
Farbcode	940 [CCT of 4000K]	Dimmbar	Ja
Lichtstrom	2.800 lm	Mechanik und Gehäuse	
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)	Kolbenform	T8 [26 mm (T8)]
Farbkoordinate X (Nom)	0,38	Genehmigung und Anwendung	
Farbkoordinate Y (nom.)	0,38	Quecksilbergehalt (Nom)	1,7 mg
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K	Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	43 kWh
Nennlichtausbeute (nom.)	78,8 lm/W		
Farbwiedergabeindex (CRI)	91		

MASTER TL-D De Luxe

Produktdaten	
Bestell-Produktname	MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/940 SLV/10
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/940 1SL/10
Gesamt-Produktcode	871150088858725
Bestellcode	88858725
Material-Nr. (12NC)	928044594081


Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500888587
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8711500888594

Abmessungsskizzen




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/940 SLV/10	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/940 SLV/10

Lebensdauer




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/940 SLV/10



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/940 SLV/10

MASTER TL-D De Luxe

Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/940 SLV/10

