



MASTER TL-D De Luxe



MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/952 1SL/10

MASTER TL-D De Luxe mit 26 mm Röhrendurchmesser lässt Farben in ihrer natürlichen Schönheit erscheinen: satt, kräftig und vielfältig wie im Tageslicht. Sie ist besonders für Anwendungen geeignet, wo eine sehr gute Farbwiedergabe benötigt wird: Shops, Friseure, Juweliere, Museen, Zahnärzte, Erste-Hilfe- und Behandlungsräume in Krankenhäusern.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in einen verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Farbwiedergabeindex (CRI)		92
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Betrieb und Elektrik		
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Energieverbrauch	36,8 W	
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	15.000 Stunde(n)	Lampenstrom (Nom)	0,440 A	
Lichttechnische Daten		Lichtregelung und Dimmen		
Farbcode	952	Dimmbar	Ja	
Lichtstrom	2.850 lm	Mechanik und Gehäuse		
Lichtfarbe	Tageslicht	Kolbenform	T8 [26 mm (T8)]	
Farbkoordinate X (Nom)	0,34	Genehmigung und Anwendung		
Farbkoordinate Y (nom.)	0,351	Energieeffizienzklasse	G	
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	5200 K			
Nennlichtausbeute (nom.)	77,4 lm/W			

MASTER TL-D De Luxe


Quecksilbergehalt (Nom)	1,7 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	37 kWh
EPREL Registrierungsnummer	423525

Produktdaten

Bestell-Produktname	MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/952 SLV/10
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/952 1SL/10
Gesamt-Produktcode	871150088860025


Bestellcode	88860025
Material-Nr. (12NC)	928044595081
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500888600
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8711500888617

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/952 SLV/10	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm



Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour – MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/952 SLV/10


MASTER TL-D De Luxe

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/952 SLV/10

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/952 SLV/10



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/952 SLV/10

