



MASTER TL-D 90 De Luxe



MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/952 1SL/10

Deze TL-D-lamp maakt kleuren op een natuurlijke manier rijk, diep en sterk. Dus zeer geschikt voor toepassingen die een hoog niveau van kleurherkenning vereisen: eerste hulp- en behandelkamers in ziekenhuizen, drukkerijen, juweliers, tandartsen, kappers, musea en winkels

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	15.000 hr
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	952
Lichtstroom	2.850 lm
Kleuraanduiding	Daglicht
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,34
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,351
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	5200 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	77,4 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	92


Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	36,8 W
Lampstroom (nom.)	0,440 A
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampvorm	T8 [26 mm (T8)]
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntielabel	G
Kwikhoud (Hg) (nom.)	1,7 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	37 kWh
EPREL-registratienummer	423525

MASTER TL-D 90 De Luxe

Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/952 SLV/10
Volledige productnaam	MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/952 1SL/10
Full EOC	871150088860025
Bestelcode	88860025
Materiaaln. (12NC)	928044595081
Lokale code	TLDDLUXE36W950


Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500888600
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8711500888617

Maatschets




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/952 SLV/10	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm

Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/952 SLV/10

Levensduur




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/952 SLV/10



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/952 SLV/10

MASTER TL-D 90 De Luxe

Levensduur



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/952 SLV/10

