



MASTER TL-D De Luxe



MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/965 1SL/10

Denne TL-D lyskilde har en imponerende, men naturlig farvegengivelse. Særlig velegnet i applikationer, hvor der er behov for nøjagtig farvegengivelse, såsom på skadestuer, operationsstuer, trykkerier og museer eller i juvelforretninger, tandlægeklinikker, frisørsaloner og butikker.

Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
Levetid til 50 % fejl (nom.)	15.000 t
Lysteknisk	
Farvekode	965 [CCT of 6500K]
Lysstrøm	2.850 lm
Farvebetegnelse	Koldt dagslys
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	0,313
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	0,337
Korreleret farvetemperatur (nom.)	6500 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	77,4 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	93


Drift og el	
Strømforbrug	36,8 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,440 A
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	T8 [26 mm (T8)]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	G
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	1,7 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	37 kWh
EPREL-registreringsnummer	423526

MASTER TL-D De Luxe

Produktdata	
Ordreproduktnavn	MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/965 SLV/10
Det fulde produktnavn	MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/965 1SL/10
Full EOC	871150088862425
Beskrivelse af lokal kode	2051122016
Ordrekode	88862425
Materialenr. (12NC)	928044596581


Lokal ordrekode	2051122016
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8711500888624
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8711500888631

Målskitse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/965 SLV/10	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm



Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/965 SLV/10


MASTER TL-D De Luxe

Levetid



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/965 SLV/10

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/965 SLV/10



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/965 SLV/10

