



MASTER TL-D 90 De Luxe



MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/965 1SL/10

Denne TL-D-lyskilden gjør at fargene ser varmere og dypere ut, på en naturlig måte. Den er derfor velegnet til installasjoner der fargegjenkjenning er svært viktig: i akutt- og behandlingsrom på sykehus, i trykkerier, ved presentasjon av smykker, hos tannleger, frisører, i museer og i butikker

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Referanse for fluksmåling	Sphere
Levetid til 50 % lystap (nom.)	15 000 time(r)
Teknisk belysning	
Fargekode	965 [CCT of 6500K]
Lysytelse	2 850 lm
Fargebetegnelse	Kaldt dagslys
Kromatisk koordinat X (nom)	0,313
Kromatisk koordinat Y (nom)	0,337
Korreleret fargetemperatur (nom)	6500 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	77,4 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	93


Drift og elektronikk	
Effektforbruk	36,8 W
lyskildestrom (nom.)	0,440 A
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreform	T8 [26 mm (T8)]
Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitetsklasse	G
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	1,7 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	37 kWh
EPREL-registreringsnummer	423526

MASTER TL-D 90 De Luxe

Produktdata	
Produktnavn for bestilling	MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/965 SLV/10
Fullstendig produktnavn	MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/965 1SL/10
Full EOC	871150088862425
Lokal kodebeskrivelse	3821514
Bestillingskode	88862425
Materialenr. (12NC)	928044596581


Lokal bestillingskode	3821514
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500888624
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8711500888631

Målskisse




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/965 SLV/10	28 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 204,1 mm	1 213,6 mm

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/965 SLV/10

Levetid




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/965 SLV/10



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/965 SLV/10

MASTER TL-D 90 De Luxe

Levetid



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/965 SLV/10

