



MASTER TL-D Graphica



MASTER TL-D 90 Graphica 36W/952 1SL/10

Denne TL-D lyskilde har en exceptionel farvegengivelse, som gør den velegnet til kontrol af trykt materiale i den grafiske industri.

Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
Levetid til 50 % fejl (nom.)	8.000 t
Lysteknisk	
Farvekode	952
Lysstrøm	2.300 lm
Farvebetegnelse	Dagslys
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	0,34
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	0,351
Korreleret farvetemperatur (nom.)	5200 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	62,5 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	95
Drift og el	
Strømforbrug	36,8 W


Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,440 A
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	T8 [26 mm (T8)]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	G
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	1,7 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	37 kWh
EPREL-registreringsnummer	423527
Produktdata	
Ordreprodukt navn	MASTER TL-D 90 Graphica 36W/952 SLV/10

MASTER TL-D Graphica

Det fulde produktnavn	MASTER TL-D 90 Graphica 36W/952 1SL/10
Full EOC	871150088864825
Beskrivelse af lokal kode	2051122171
Ordrekode	88864825
Materialenr. (12NC)	928044795081
Lokal ordrekode	2051122171


SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8711500888648
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8711500888655

Målskitse




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 Graphica 36W/952 SLV/10	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D 90 Graphica 36W/952 SLV/10

Levetid




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 Graphica 36W/952 SLV/10



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 Graphica 36W/952 SLV/10

MASTER TL-D Graphica

Levetid



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D 90 Graphica 36W/952 SLV/10

