



MASTER TL-D Graphica



MASTER TL-D 90 Graphica 36W/952 1SL/10

MASTER TL-D Graphica mit 26 mm Röhrendurchmesser hat eine exzellente Farbwiedergabe, wodurch sie sich hervorragend zur Überprüfung des gedruckten Materials in der Druck- und Grafikindustrie eignet.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Betrieb und Elektrik	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Energieverbrauch	36.8 W
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Lampenstrom (Nom)	0.440 A
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	8'000 Stunde(n)		
Lichttechnische Daten		Lichtregelung und Dimmen	
Farbcode	952	Dimmbar	Ja
Lichtstrom	2'300 lm		
Lichtfarbe	Tageslicht	Mechanik und Gehäuse	
Farbkoordinate X (Nom)	0.34	Kolbenform	T8 [26 mm (T8)]
Farbkoordinate Y (nom.)	0.351		
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	5200 K	Genehmigung und Anwendung	
Nennlichtausbeute (nom.)	62.5 lm/W	Energieeffizienzklasse	G
Farbwiedergabeindex (CRI)	95	Quecksilbergehalt (Nom)	1.7 mg
		Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	37 kWh
		EPREL Registrierungsnummer	423527


MASTER TL-D Graphica

Produktdaten

Bestell-Produktname	MASTER TL-D 90 Graphica 36W/952 SLV/10
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER TL-D 90 Graphica 36W/952 1SL/10
Gesamt-Produktcode	871150088864825
Bestellcode	88864825
Material-Nr. (12NC)	928044795081


Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500888648
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8711500888655

Abmessungsskizzen




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 Graphica 36W/952 SLV/10	28 mm	1'199.4 mm	1'206.5 mm	1'204.1 mm	1'213.6 mm

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D 90 Graphica 36W/952 SLV/10

Lebensdauer




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 Graphica 36W/952 SLV/10



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 Graphica 36W/952 SLV/10

MASTER TL-D Graphica

Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D 90 Graphica 36W/952 SLV/10

