



MASTER TL-D 90 Graphica



MASTER TL-D 90 Graphica 36W/952 1SL/10

Deze TL-D-lamp heeft een uitstekende kleurweergave, wat hem zeer geschikt maakt voor het controleren van de kwaliteit van gedrukt materiaal in de grafische en drukwerkindustrie.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	8.000 hr
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	952
Lichtstroom	2.300 lm
Kleuraanduiding	Daglicht
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,34
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,351
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	5200 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	62,5 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	95
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	36,8 W


Lampstroom (nom.)	0,440 A
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampvorm	T8 [26 mm (T8)]
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntielabel	G
Kwikhoud (Hg) (nom.)	1,7 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	37 kWh
EPREL-registratienummer	423527
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MASTER TL-D 90 Graphica 36W/952 SLV/10
Volledige productnaam	MASTER TL-D 90 Graphica 36W/952 1SL/10

MASTER TL-D 90 Graphica

Full EOC	871150088864825
Bestelcode	88864825
Materiaaln. (12NC)	928044795081
Lokale code	TLDGRAPHC36W950
Numerator - Aantal per pak	1


EAN/UPC - product/behuizing	8711500888648
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8711500888655

Maatschets




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 Graphica 36W/952 SLV/10	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm

Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D 90 Graphica 36W/952 SLV/10

Levensduur




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 Graphica 36W/952 SLV/10



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 Graphica 36W/952 SLV/10

MASTER TL-D 90 Graphica

Levensduur



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D 90 Graphica 36W/952 SLV/10

