



MASTER TL-D Graphica



MASTER TL-D 90 Graphica 36W/965 1SL/10

MASTER TL-D Graphica mit 26 mm Röhrendurchmesser hat eine exzellente Farbwiedergabe, wodurch sie sich hervorragend zur Überprüfung des gedruckten Materials in der Druck- und Grafikindustrie eignet.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Betrieb und Elektrik	
Sockel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Energieverbrauch	36.8 W
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Lampenstrom (Nom)	0.440 A
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	8'000 Stunde(n)	Lichtregelung und Dimmen	
Lichttechnische Daten		Dimmbar	Ja
Farbcode	965 [CCT of 6500K]	Mechanik und Gehäuse	
Lichtstrom	2'100 lm	Kolbenform	T8 [26 mm (T8)]
Lichtfarbe	Kühles Tageslicht	Genehmigung und Anwendung	
Farbkoordinate X (Nom)	0.313	Energieeffizienzklasse	G
Farbkoordinate Y (nom.)	0.337	Quecksilbergehalt (Nom)	1.7 mg
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	6500 K	Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	37 kWh
Nennlichtausbeute (nom.)	57.1 lm/W	EPREL Registrierungsnummer	423528
Farbwiedergabeindex (CRI)	97		

MASTER TL-D Graphica

Produktdaten	
Bestell-Produktname	MASTER TL-D 90 Graphica 36W/965 SLV/10
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER TL-D 90 Graphica 36W/965 1SL/10
Gesamt-Produktcode	871150088836525
Bestellcode	88836525
Material-Nr. (12NC)	928044796581


Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500888365
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8711500888662

Abmessungsskizzen




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 Graphica 36W/965 SLV/10	28 mm	1'199.4 mm	1'206.5 mm	1'204.1 mm	1'213.6 mm

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D 90 Graphica 36W/965 SLV/10

Lebensdauer




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 Graphica 36W/965 SLV/10



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 Graphica 36W/965 SLV/10

MASTER TL-D Graphica

Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D 90 Graphica 36W/965 SLV/10

