



MASTER TL-D 90 Graphica



MASTER TL-D 90 Graphica 36W/965 1SL/10

Bu TL-D lambası mükemmel renksel geriverim sağlar, bu nedenle grafik ve baskı sektöründe basılan ögenin kalitesini kontrol etmek için çok uygundur.

Güvenlik ve uyarılar

- Lamba kırılmasının sağlığını üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağzı kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Akış ölçüm referansı	Sphere
%50 Arızaya Kadar Kullanım Ömrü (Nom)	8.000 h

Işık Teknik Ayrıntıları	
Renk Kodu	965 [CCT of 6500K]
Işık Akısı	2.100 lm
Renk Kodlaması	Soğuk Gün Işığı
Renk Türü Koordinatı X (Nom)	0,313
Renk Türü Koordinatı Y (Nom)	0,337
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	6500 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	57,1 lm/W
Renk oluşturma dizini (CRI)	97

Lamba Akımı (Nom)	
	0,440 A

Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Evet

Mekanik ve Muhafaza	
Lamba Biçimi	T8 [26 mm (T8)]

Onay ve Uygulama	
Enerji Verimliliği Sınıfı	G
Cıva (Hg) İçeriği (Nom)	1,7 mg
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	37 kWh
EPREL Kayıt Numarası	423528


Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	MASTER TL-D 90 Graphica 36W/965 SLV/10

MASTER TL-D 90 Graphica

Tam ürün adı	MASTER TL-D 90 Graphica 36W/965 1SL/10
Tam ürün kodu	871150088836525
Sipariş kodu	88836525
Malzeme No. (12NC)	928044796581
Numeratör - Paket Başına Miktar	1


EAN/UPC - Ürün/Kutu	8711500888365
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	10
EAN/UPC - Kutu	8711500888662

Boyutlu çizim




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 Graphica 36W/965 SLV/10	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm

Fotometrik bilgi




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D 90 Graphica 36W/965 SLV/10

Kullanım Ömrü




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 Graphica 36W/965 SLV/10



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 Graphica 36W/965 SLV/10

MASTER TL-D 90 Graphica

Kullanım Ömrü



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D 90 Graphica 36W/965 SLV/10

