



MASTER TL-D De Luxe

MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/930 1SL/10

MASTER TL-D De Luxe mit 26 mm Röhrendurchmesser lässt Farben in ihrer natürlichen Schönheit erscheinen: satt, kräftig und vielfältig wie im Tageslicht. Sie ist besonders für Anwendungen geeignet, wo eine sehr gute Farbwiedergabe benötigt wird: Shops, Friseure, Juweliere, Museen, Zahnärzte, Erste-Hilfe- und Behandlungsräume in Krankenhäusern.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	15.000 Stunde(n)
Lichttechnische Daten	
Farbcode	930 [CCT of 3000K]
Lichtstrom	4.350 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Farbkoordinate X (Nom)	434
Farbkoordinate Y (nom.)	399
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K
Nennlichtausbeute (nom.)	74,4 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	91


Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	58,5 W
Lampenstrom (Nom)	0,670 A
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	T8 [26 mm (T8)]
Genehmigung und Anwendung	
Quecksilbergehalt (Nom)	2 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	68 kWh

MASTER TL-D De Luxe

Produktdaten	
Bestell-Produktname	MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/930 SLV/10
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/930 1SL/10
Gesamt-Produktcode	871150088867925
Bestellcode	88867925
Material-Nr. (12NC)	928045093081


Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500888679
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8711500888686

Abmessungsskizzen




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/930 SLV/10	28 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/930 SLV/10

Lebensdauer




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/930 SLV/10



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/930 SLV/10

MASTER TL-D De Luxe

Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/930 SLV/10

