



# MASTER TL-D 90 De Luxe

## MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/930 1SL/10

Αυτός ο λαμπτήρας TL-D εμφανίζει πλούσια, βαθιά και τονισμένα χρώματα με φυσικό τρόπο. Είναι επομένως απόλυτα κατάλληλος για εφαρμογές όπου απαιτείται υψηλός βαθμός αναγνώρισης χρωμάτων: αίθουσες πρώτων βοηθειών και θεραπείας σε νοσοκομεία, χώροι εκτυπώσεων, κοσμήματα, οδοντιατρεία, κομμωτήρια, μουσεία και καταστήματα

### Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

### Δεδομένα Προϊόντων

| Γενικές πληροφορίες                                  |                                 |
|------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Βάση-κάλυμμα                                         | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| Διάρκεια ζωής στο 50% αστοχίας (ονομ.)               | 15.000 h                        |
| Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού                      |                                 |
| Κωδικός χρώματος                                     | 930 [CCT of 3000K]              |
| Φωτεινή ροή                                          | 4.350 lm                        |
| Ανάθεση χρωμάτων                                     | Θερμό λευκό (WW)                |
| Συντεταγμένη χρωματικότητα X (ονομ.)                 | 434                             |
| Συντεταγμένη χρωματικότητα Y (ονομ.)                 | 399                             |
| Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική) | 3000 K                          |
| Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)            | 74,4 lm/W                       |
| Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)                    | 91                              |

| Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας     |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| Κατανάλωση ενέργειας                      | 58,5 W          |
| Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)          | 0,670 A         |
| Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης |                 |
| Με ρύθμιση έντασης                        | Ναι             |
| Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα         |                 |
| Σχήμα λαμπτήρα                            | T8 [26 mm (T8)] |
| Έγκριση και Εφαρμογή                      |                 |
| Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)    | 2 mg            |
| Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες        | 68 kWh          |


## MASTER TL-D 90 De Luxe

### Στοιχεία προϊόντος

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Όνομα παραγγελίας προϊόντος | MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/930 SLV/10 |
| Πλήρες όνομα προϊόντος      | MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/930 1SL/10 |
| Full EOC                    | 871150088867925                       |
| Κωδικός παραγγελίας         | 88867925                              |
| Αρ. υλικού (12NC)           | 928045093081                          |


|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| Τοπικός κωδικός                            | TLD58W/93     |
| Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία        | 1             |
| ΕΑΝ/UPC - Προϊόν/Θήκη                      | 8711500888679 |
| Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί | 10            |
| ΕΑΝ/UPC - Κιβώτιο                          | 8711500888686 |

### Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



| Product                               | D (max) | A (max)    | B (max)    | B (min)    | C (max)    |
|---------------------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|
| MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/930 SLV/10 | 28 mm   | 1.500,0 mm | 1.507,1 mm | 1.504,7 mm | 1.514,2 mm |



### Φωτομετρικά δεδομένα



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/930 SLV/10


## MASTER TL-D 90 De Luxe

### Διάρκεια ζωής



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/930 SLV/10

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/930 SLV/10



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/930 SLV/10

