



# MASTER TL-D 90 De Luxe

## MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/930 1SL/10

Cette lampe TL-D fait ressortir la richesse, la profondeur et la beauté des couleurs de manière naturelle. Elle est donc particulièrement adaptée pour les applications où une très bonne reconnaissance des couleurs est nécessaire : les salles de premiers soins et de traitement dans les hôpitaux, les salles d'impression, les bijouteries, les cabinets de dentistes, les salons de coiffure, les musées et les magasins

### Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

### Données du produit

Informations générales	
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	15.000 h

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	930 [CCT of 3000K]
Flux lumineux	4.350 lm
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Coordonnée chromatique X	434
Coordonnée chromatique Y	399
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	74,4 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	91

Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	58,5 W
Courant lampe (nom.)	0,670 A

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui

Mécanique et boîtier	
Forme de la lampe	T8 [26 mm (T8)]

Approbation et application	
Taux de mercure (Hg) (nom.)	2 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	68 kWh


# MASTER TL-D 90 De Luxe

## Données du produit

Nom du produit de la commande	MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/930 SLV/10
Nom de produit complet	MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/930 1SL/10
Code EOC	871150088867925
Code de commande	88867925
Code 12NC	928045093081
Code de commande local	TLDELUXE58W930


Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500888679
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500888686

## Schéma dimensionnel




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/930 SLV/10	28 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm

## Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/930 SLV/10

## Durée de vie




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/930 SLV/10



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/930 SLV/10

# MASTER TL-D 90 De Luxe

## Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/930 SLV/10

