



MASTER TL-D De Luxe

MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/940 1SL/10

Denne TL-D lyskilde har en imponerende, men naturlig farvegengivelse. Særlig velegnet i applikationer, hvor der er behov for nøjagtig farvegengivelse, såsom på skadestuer, operationsstuer, trykkerier og museer eller i juvelforretninger, tandlægeklinikker, frisørsaloner og butikker.

Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Levetid til 50 % fejl (nom.)	15.000 t
Lysteknisk	
Farvekode	940 [CCT of 4000K]
Lysstrøm	4.600 lm
Farvebetegnelse	Kold hvid (CW)
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	0,38
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	0,38
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	76,9 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	91
Drift og el	
Strømforbrug	58,5 W


Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,670 A
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	T8 [26 mm (T8)]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	1,7 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	68 kWh
Produktdata	
Ordreprodukt navn	MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/940 SLV/10

MASTER TL-D De Luxe


Det fulde produktnavn	MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/940 1SL/10
Full EOC	871150088869325
Beskrivelse af lokal kode	2051122032
Ordrekode	88869325
Materialenr. (12NC)	928045094081
Lokal ordrekode	2051122032

Målskitse

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/940 SLV/10	28 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm




Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/940 SLV/10

Levetid




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/940 SLV/10



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/940 SLV/10

MASTER TL-D De Luxe

Levetid



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/940 SLV/10

