



MASTER TL-D De Luxe



MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/952 1SL/10

Denne TL-D lyskilde har en imponerende, men naturlig farvegengivelse. Særlig velegnet i applikationer, hvor der er behov for nøjagtig farvegengivelse, såsom på skadestuer, operationsstuer, trykkerier og museer eller i juvelforretninger, tandlægeklinikker, frisørsaloner og butikker.

Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
Levetid til 50 % fejl (nom.)	15.000 t
Lysteknisk	
Farvekode	952
Lysstrøm	4.550 lm
Farvebetegnelse	Dagslys
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	0,34
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	0,351
Korreleret farvetemperatur (nom.)	5200 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	76,1 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	92


Drift og el	
Strømforbrug	59,8 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,670 A
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	T8 [26 mm (T8)]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	G
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	1,7 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	60 kWh
EPREL-registreringsnummer	423530

MASTER TL-D De Luxe

Produktdata	
Ordreproduktnavn	MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/952 SLV/10
Det fulde produktnavn	MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/952 1SL/10
Full EOC	871150088871625
Beskrivelse af lokal kode	2051122045
Ordrekode	88871625
Materialenr. (12NC)	928045095081


Lokal ordrekode	2051122045
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8711500888716
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8711500888723

Målskitse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/952 SLV/10	28 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm



Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/952 SLV/10


MASTER TL-D De Luxe

Levetid



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/952 SLV/10

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/952 SLV/10



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/952 SLV/10

