



MASTER TL-D 90 De Luxe



MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/952 1SL/10

Cette lampe TL-D fait ressortir la richesse, la profondeur et la beauté des couleurs de manière naturelle. Elle est donc particulièrement adaptée pour les applications où une très bonne reconnaissance des couleurs est nécessaire : les salles de premiers soins et de traitement dans les hôpitaux, les salles d'impression, les bijouteries, les cabinets de dentistes, les salons de coiffure, les musées et les magasins

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit


Informations générales		Indice de rendu de couleur (IRC)	
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		92
Référence de mesure de flux	Sphere	Fonctionnement et électricité	
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	15'000 h	Consommation électrique	59.8 W
		Courant lampe (nom.)	0.670 A
Données techniques de l'éclairage		Commandes et gradation	
Code couleur	952	Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Flux lumineux	4'550 lm	Mécanique et boîtier	
Désignation de la couleur	Lumière naturelle	Forme de la lampe	T8 [26 mm (T8)]
Coordonnée chromatique X	0.34	Approbation et application	
Coordonnée chromatique Y	0.351	Classe d'efficacité énergétique	G
Température de couleur corrélée (nom.)	5200 K		
Efficacité lumineuse (nominale)	76.1 lm/W		

MASTER TL-D 90 De Luxe

Taux de mercure (Hg) (nom.)	1.7 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	60 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	423530
Données du produit	
Nom du produit de la commande	MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/952 SLV/10
Nom de produit complet	MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/952 1SL/10
Code EOC	871150088871625


Code de commande	88871625
Code 12NC	928045095081
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500888716
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500888723

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/952 SLV/10	28 mm	1'500.0 mm	1'507.1 mm	1'504.7 mm	1'514.2 mm



Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/952 SLV/10


MASTER TL-D 90 De Luxe

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/952 SLV/10

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/952 SLV/10



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/952 SLV/10

