



# MASTER TL-D Graphica



## MASTER TL-D 90 Graphica 58W/952 1SL/10

Denne TL-D lyskilde har en exceptionel farvegengivelse, som gør den velegnet til kontrol af trykt materiale i den grafiske industri.

### Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

### Produkt data

| Generelle oplysninger             |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Fod                               | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| Lysstrømsmålingsreference         | Sphere                          |
| Levetid til 50 % fejl (nom.)      | 8.000 t                         |
| Lysteknisk                        |                                 |
| Farvekode                         | 952                             |
| Lysstrøm                          | 3.640 lm                        |
| Farvebetegnelse                   | Dagslys                         |
| Kromaticitetskoordinat X (nom.)   | 0,34                            |
| Kromaticitetskoordinat Y (nom.)   | 0,351                           |
| Korreleret farvetemperatur (nom.) | 5200 K                          |
| Lyseffekt (nominel) (nom.)        | 61,1 lm/W                       |
| Farvegengivelsesindeks (CRI)      | 97                              |
| Drift og el                       |                                 |
| Strømforbrug                      | 59,6 W                          |


| Lyskildens strømstyrke (nom.)    | 0,670 A                                |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| Lysstyringssystemer og dæmpning  |                                        |
| Dæmpbar                          | Ja                                     |
| Mekanik og armaturhus            |                                        |
| Lyskildeform                     | T8 [26 mm (T8)]                        |
| Godkendelse og anvendelsesområde |                                        |
| Energieffektivitetsklasse        | G                                      |
| Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)  | 1,7 mg                                 |
| Energiforbrug kWh/1000 t.        | 60 kWh                                 |
| EPREL-registreringsnummer        | 423532                                 |
| Produktdata                      |                                        |
| Ordreprodukt navn                | MASTER TL-D 90 Graphica 58W/952 SLV/10 |

# MASTER TL-D Graphica

|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| Det fulde produktnavn     | MASTER TL-D 90 Graphica 58W/952<br>1SL/10 |
| Full EOC                  | 871150088875425                           |
| Beskrivelse af lokal kode | 2051122197                                |
| Ordrekode                 | 88875425                                  |
| Materialenr. (12NC)       | 928045295081                              |
| Lokal ordrekode           | 2051122197                                |


|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| SAP-tæller – antal pr. pakke                         | 1             |
| EAN/UPC – Produkt/Æske                               | 8711500888754 |
| Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage) | 10            |
| EAN/UPC – kasse                                      | 8711500888761 |

## Målskitse




| Product                                   | D (max) | A (max)    | B (max)    | B (min)    | C (max)    |
|-------------------------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|
| MASTER TL-D 90 Graphica<br>58W/952 SLV/10 | 28 mm   | 1.500,0 mm | 1.507,1 mm | 1.504,7 mm | 1.514,2 mm |

## Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D 90 Graphica 58W/952 SLV/10

## Levetid




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 Graphica 58W/952 SLV/10



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 Graphica 58W/952 SLV/10

## MASTER TL-D Graphica

### Levetid



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D 90 Graphica 58W/952 SLV/10

