



MASTER TL-D Graphica



MASTER TL-D 90 Graphica 58W/952 1SL/10

MASTER TL-D Graphica mit 26 mm Röhrendurchmesser hat eine exzellente Farbwiedergabe, wodurch sie sich hervorragend zur Überprüfung des gedruckten Materials in der Druck- und Grafikindustrie eignet.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	8.000 Stunde(n)

Lichttechnische Daten	
Farbcode	952
Lichtstrom	3.640 lm
Lichtfarbe	Tageslicht
Farbkoordinate X (Nom)	0,34
Farbkoordinate Y (nom.)	0,351
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	5200 K
Nennlichtausbeute (nom.)	61,1 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	97

Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	59,6 W
Lampenstrom (Nom)	0,670 A

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja

Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	T8 [26 mm (T8)]

Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (Nom)	1,7 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	60 kWh
EPREL Registrierungsnummer	423532


MASTER TL-D Graphica

Produktdaten

Bestell-Produktname	MASTER TL-D 90 Graphica 58W/952 SLV/10
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER TL-D 90 Graphica 58W/952 1SL/10
Gesamt-Produktcode	871150088875425
Bestellcode	88875425
Material-Nr. (12NC)	928045295081


Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500888754
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8711500888761

Abmessungsskizzen




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 Graphica 58W/952 SLV/10	28 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D 90 Graphica 58W/952 SLV/10

Lebensdauer




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 Graphica 58W/952 SLV/10



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 Graphica 58W/952 SLV/10

MASTER TL-D Graphica

Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D 90 Graphica 58W/952 SLV/10

