



MASTER TL-D 90 Graphica



MASTER TL-D 90 Graphica 58W/952 1SL/10

Ez a TL-D lámpa – kitűnő színvisszaadási tulajdonságainak köszönhetően – kifejezetten alkalmas a grafikai iparban és a nyomdaiparban történő használatra a nyomatok minőségének ellenőrzésekor.

Figyelmeztetések és biztonság

- Nagyon valószínűtlen, hogy a lámpa összetörése hatással lenne az Ön egészségére. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. A törött lámpát zárt műanyag zacskóban adja le újrahasznosításra a helyi hulladékudvarban. Ne használjon porszívót!

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Fényárammértéki referencia	Sphere
Élettartam az 50%-os meghibásodási arányig (névleges)	8 000 h
Technikai adatok	
Színkód	952
Fényáram	3 640 lm
Színmegjelölés	Nappali fény
Színérték X koordinátája (névleges)	0,34
Színérték Y koordinátája (névleges)	0,351
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	5200 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	61,1 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	97

Működtetés és elektronika	
Teljesítményfelvétel	59,6 W
Fényforrás árama (névleges)	0,670 A
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen
Mechanika és tokozás	
Fényforrásbúra formája	T8 [26 mm (T8)]
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiahatékonysági osztály	G
Higanytartalom (Hg) (névleges)	1,7 mg
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	60 kWh
EPREL-regisztrációs szám	423532


MASTER TL-D 90 Graphica

Termékadatok	
A termék megrendelési neve	MASTER TL-D 90 Graphica 58W/952 SLV/10
Teljes terméknév	MASTER TL-D 90 Graphica 58W/952 1SL/10
Full EOC	871150088875425
Rendelési kód	88875425


Cikkszám (12NC)	928045295081
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500888754
Számláló – csomag külső dobozonként	10
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500888761

Méretezett rajza

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 Graphica 58W/952 SLV/10	28 mm	1 500,0 mm	1 507,1 mm	1 504,7 mm	1 514,2 mm




Fotometriai adatok




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D 90 Graphica 58W/952 SLV/10

Élettartam




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 Graphica 58W/952 SLV/10



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 Graphica 58W/952 SLV/10

MASTER TL-D 90 Graphica

Élettartam



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D 90 Graphica 58W/952 SLV/10

