



MASTER TL-D 90 Graphica



MASTER TL-D 90 Graphica 58W/965 1SL/10

Światłówka TL-D świetnie oddaje barwy. Dzięki temu doskonale nadaje się do zastosowań w branżach poligraficznej i drukarskiej. Umożliwia sprawdzenie jakości materiałów kierowanych do druku.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.


Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	8 000 h
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	965 [CCT of 6500K]
Strumień Świetlny	3 625 lm
Oznaczenie koloru	Zimne światło dzienne
Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	0,313
Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	0,337
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	6500 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	60,8 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	97
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	59,6 W
Lamp Current (Nom)	0,670 A
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tak
Mechanika i korpus	
Kształt bańki	T8 [26 mm (T8)]
Certyfikaty i zastosowania	
Klasa Efektywności Energetycznej	G
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	1,7 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	60 kWh
Numer Rejestracyjny EPREL	423533
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER TL-D 90 Graphica 58W/965 SLV/10


MASTER TL-D 90 Graphica

Pełna nazwa produktu	MASTER TL-D 90 Graphica 58W/965
	1SL/10
Full EOC	871150088877825
Kod zamówienia	88877825
Materiał Nr (12NC)	928045296581
Numerator - Quantity Per Pack	1

Rysunki techniczne




Dane fotometryczne




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D 90 Graphica 58W/965 SLV/10

Okres eksploatacji




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 Graphica 58W/965 SLV/10



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 Graphica 58W/965 SLV/10

MASTER TL-D 90 Graphica

Okres eksploatacji



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D 90 Graphica 58W/965 SLV/10

