



MASTER TL-D 90 Graphica



MASTER TL-D 90 Graphica 58W/965 1SL/10

Această lampă TL-D asigură o redare excelentă a culorii, ceea ce o face foarte potrivită pentru industria grafică și poligrafică pentru verificarea calității materialului tipărit.

Warnings and safety

- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

Catalog de date

Informații generale	
Baza elementului de fixare	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Referință de măsurare a fluxului	Sphere
Durată de viață până la eșec de 50% (nom.)	8.000 ore
Date tehnice lumină	
Cod culoare	965 [CCT of 6500K]
Flux luminos	3.625 lm
Denumirea culorii	Lumină naturală rece
Coordonată cromatică X (nom.)	0,313
Coordonată cromatică Y (nom.)	0,337
Temperatură de culoare corelată (nom.)	6500 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	60,8 lm/W
Indice de redare a culorilor (IRC)	97
Funcționare și sistem electric	
Consum de curent	59,6 W

Curent lampă (nom.)	0,670 A
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Da
Sistem mecanic și carcasă	
Formă bec	T8 [26 mm (T8)]
Aprobare și aplicație	
Clasă de eficiență energetică	G
Conținut de mercur (Hg) (nom.)	1,7 mg
Consum de energie kWh/1000 h	60 kWh
Număr de înregistrare EPREL	423533
Date despre produs	
Nume comandă produs	MASTER TL-D 90 Graphica 58W/965 SLV/10


MASTER TL-D 90 Graphica

Numele complet al produsului	MASTER TL-D 90 Graphica 58W/965 1SL/10
Full EOC	871150088877825
Cod de comandă	88877825
Număr material (12NC)	928045296581
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1


EAN/UPC – Produs/Cutie	8711500888778
Numărător SAP – Pachete per exterior	10
EAN/UPC – Cutie	8711500888785

Cote

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 Graphica 58W/965 SLV/10	28 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm




Date fotometrice




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D 90 Graphica 58W/965 SLV/10

Durată de viață




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 Graphica 58W/965 SLV/10



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 Graphica 58W/965 SLV/10

MASTER TL-D 90 Graphica

Durată de viață



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D 90 Graphica 58W/965 SLV/10

