



MASTER TL-D 90 Graphica



MASTER TL-D 90 Graphica 58W/965 1SL/10

Bu TL-D lambası mükemmel renksel geriverim sağlar, bu nedenle grafik ve baskı sektöründe basılan ögenin kalitesini kontrol etmek için çok uygundur.

Güvenlik ve uyarılar

- Lamba kırılmasının sağlığını üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağzı kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.

Ürün veri


| Genel Bilgiler | | Lamba Akımı (Nom) | |
|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---|
| Kapak Tabanı | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] | | 0,670 A |
| Akış ölçüm referansı | Sphere | Kontroller ve Dim Etme | |
| %50 Arızaya Kadar Kullanım Ömrü (Nom) | 8.000 h | Dim Edilebilir | Evet |
| Işık Teknik Ayrıntıları | | Mekanik ve Muhafaza | |
| Renk Kodu | 965 [CCT of 6500K] | Lamba Biçimi | T8 [26 mm (T8)] |
| Işık Akısı | 3.625 lm | Onay ve Uygulama | |
| Renk Kodlaması | Soğuk Gün Işığı | Enerji Verimliliği Sınıfı | G |
| Renk Türü Koordinatı X (Nom) | 0,313 | Cıva (Hg) İçeriği (Nom) | 1,7 mg |
| Renk Türü Koordinatı Y (Nom) | 0,337 | Enerji Tüketimi kWh/1000 sa. | 60 kWh |
| İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.) | 6500 K | EPREL Kayıt Numarası | 423533 |
| Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom) | 60,8 lm/W | Ürün Verileri | |
| Renk oluşturma dizini (CRI) | 97 | Sipariş ürün adı | MASTER TL-D 90 Graphica 58W/965 SLV/10 |
| Çalıştırma ve Elektrik | | | |
| Güç Tüketimi | 59,6 W | | |

MASTER TL-D 90 Graphica

| | |
|---------------------------------|---|
| Tam ürün adı | MASTER TL-D 90 Graphica 58W/965 1SL/10 |
| Tam ürün kodu | 871150088877825 |
| Sipariş kodu | 88877825 |
| Malzeme No. (12NC) | 928045296581 |
| Numeratör - Paket Başına Miktar | 1 |


| | |
|--|---------------|
| EAN/UPC - Ürün/Kutu | 8711500888778 |
| Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı | 10 |
| EAN/UPC - Kutu | 8711500888785 |

Boyutlu çizim




| Product | D (max) | A (max) | B (max) | B (min) | C (max) |
|---|---------|------------|------------|------------|------------|
| MASTER TL-D 90 Graphica 58W/965 SLV/10 | 28 mm | 1.500,0 mm | 1.507,1 mm | 1.504,7 mm | 1.514,2 mm |

Fotometrik bilgi




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D 90 Graphica 58W/965 SLV/10

Kullanım Ömrü




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 Graphica 58W/965 SLV/10



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 Graphica 58W/965 SLV/10

MASTER TL-D 90 Graphica

Kullanım Ömrü



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D 90 Graphica 58W/965 SLV/10

