



Actinic BL

Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25

Трубчатые ртутные люминесцентные лампы низкого давления

Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Данные о продукции


Общая информация	
Цоколь	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	13 000 часов
Срок эксплуатации (ном.)	9 000 часов
Технические характеристики освещения	
Код цвета	10
Обозначение цвета	Actinic
Координата цветности X (ном.)	222
Координата цветности Y (ном.)	210
Снижение УФ-потока после 2000 ч	8 %
Снижение УФ-потока после 5000 ч	12 %
Снижение УФ-потока после 8000 ч	16 %
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	18 В
Ток лампы (ном.)	0,36 А
Напряжение (ном.)	59 Вт
Напряжение (ном.)	59 Вт
Механические компоненты и корпус	
Форма колбы	T26 [T 26 мм]

Соответствие требованиям и область применения	
Содержание ртути (Hg) (ном.)	5,0 mg
УФ-излучение	
Излучение УФ-А 100 ч (МЭК)	5,0 В
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25
Полное название продукта	Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25
Полный код продукта	871150026325440
Код заказа	928048001003
Материал № (12NC)	928048001003
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8711500263254
Нумератор — упаковок на внешний короб	25
EAN/UPC — короб	8711500263261


Actinic BL

Чертеж размеров

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm



Фотометрические данные



Spectral Power Distribution Colour – Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25

