



# TL-D Colored

## TLD 18W/15 (RED) 25PK

This TL-D lamp (tube diameter 26 mm) helps to create special effects and atmospheres or attract attention by using red, green, blue and yellow light. Apart from using the specific colors, it is also possible to mix the colors to create white light. This lamp offers a high light output, thanks to the use of basic powders. Application areas include shops and showrooms, bars and restaurants, demonstration areas, sign lighting and entertainment stores.

### Mises en garde et sécurité

- A lamp breaking is extremely unlikely to have any impact on your health. If a lamp breaks, ventilate the room for 30 minutes and remove the parts, preferably with gloves. Put them in a sealed plastic bag and take it to your local waste facilities for recycling. Do not use a vacuum cleaner.

### Données du produit


Renseignements généraux		Commandes et gradation	
Culot-Base	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Intensité variable	Oui
Durée de vie jusqu'à 50% des défaillances (nom.)	15 000 h		
Données techniques sur l'éclairage		Mécanique et boîtier	
Code de couleur	150	Forme de l'ampoule	T8 [26 mm (T8)]
Flux lumineux	25 lm		
Désignation de couleur	Rouge (HO)	Approbation et utilisation	
		Contenu en mercure (Hg) (nom.)	13,0 mg
		Consommation d'énergie en kWh/1000 h	26 kWh
Fonctionnement et électricité		Données de produit	
Consommation	18,0 W	Nom du produit de la commande	TL-D Colored 18W Red 1SL/25
Courant de la lampe (nom.)	0,360 A	Nom complet du produit	TLD 18W/15 (RED) 25PK
Tension (nom.)	59 V	Full EOC	871150072684140
Tension (nom.)	59 V	Code de commande	203059
		Numéro de matériau (12 N.C.)	928048001505

## TL-D Colored

Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP - Produit/Boîtier	8711500726841
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	25


EAN/CUP – Boîte	8711500726858
-----------------	---------------

### Schéma dimensionnel



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D Colored 18W Red 1SL/25	28,0 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm

### Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - TL-D Colored 18W Red 1SL/25

