



TL-D Colored

TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25

A piros, zöld, kék és sárga fényű, 26 mm-es átmérőjű TL-D lámpával különleges hatásokat és légkört, illetve figyelemfelkeltő effekteket hozhat létre. A színek külön is használhatók, de keverheti is őket, ha fehér fényre van szükség. A lámpa az alapporok használatának köszönhetően erős fénykibocsátással rendelkezik. Alkalmazható például üzletekben és bemutatótermekben, bárokban és éttermekben, árubemutatókhoz, figyelemfelkeltő világításhoz és szórakoztató termékeket árusító üzletekben.

Figyelmeztetések és biztonság

- A törött lámpa nagy valószínűséggel nem okoz egészségkárosodást. Ha egy lámpa eltörik, szellőztessen a helyiségben 30 percig, és távolítsa el a darabjait, lehetőleg kesztyűben. Helyezze a darabokat egy lezárható műanyag zacskóba, és helyezze azt az e célra kihelyezett szelektív hulladékgyűjtőbe, újrahasznosítás céljából. Ne használjon porszívót.

Termék adatok


Általános információ		Feszültség (névleges)	
Fejelés - foglalat	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	59 V	
Élettartam az 50%-os meghibásodási arányig (névleges)	15 000 h	Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Technikai adatok		Szabályozható	
Színkód	160	Igen	
Fényáram	700 lm	Mechanika és tokozás	
Színmegjelölés	Sárga	Fényforrásbúra formája	
Működtetés és elektronika		T8	
Teljesítményfelvétel	18,0 W	Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Fényforrás árama (névleges)	0,360 A	Higanytartalom (Hg) (névleges)	
Feszültség (névleges)	59 V	13,0 mg	
		Energiafogyasztás kWh/1000 óra	
		23 kWh	
		Termékadatok	
		A termék megrendelési neve	
		TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25	
		Teljes terméknév	
		TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25	

TL-D Colored

Full EOC	871150072687240
Rendelési kód	72687240
Cikkszám (12NC)	928048001605
Helyi kód	TLD1816
Számláló – mennyiség csomagonként	1


EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500726872
Számláló – csomag külső dobozonként	25
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500726889

Méretezett rajza



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25	28,0 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm

Fotometriai adatok



Spectral Power Distribution Colour – TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25

