



TL-D Colored

TL-D Colored 18W Green 1SL/25

Ta świetlówka TL-D (o średnicy rury 26 mm) pomaga tworzyć specjalne efekty i nastroje albo przyciągać uwagę za pomocą czerwonego, zielonego, niebieskiego i żółtego światła. Można oświetlać obiekty kolorowym światłem lub zmieszać kolory tak, by powstało światło białe. Użycie proszków pozwoliło uzyskać bardzo mocny strumień świetlny. Lampy można używać w sklepach, salonach wystawowych, barach, restauracjach, na stoiskach demonstracyjnych, do oświetlania znaków/szyldów oraz w sklepach z artykułami rozrywkowymi.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	15 000 h
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	170
Strumień Świetlny	1 800 lm
Oznaczenie koloru	Zielony (G)
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	18,0 W
Lamp Current (Nom)	0,360 A
Napięcie (Nom)	59 V
Napięcie (Nom)	59 V

Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tak
Mechanika i korpus	
Kształt bańki	T8
Certyfikaty i zastosowania	
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	1,7 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	22 kWh
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	TL-D Colored 18W Green 1SL/25
Pełna nazwa produktu	TL-D Colored 18W Green 1SL/25
Full EOC	871150064298140
Kod zamówienia	64298140

TL-D Colored

Material Nr (12NC)	928048001705
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8711500642981
Numerator - Packs per outer box	25

EAN/UPC – Opakowanie	8711500642998
----------------------	---------------

Rysunki techniczne



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D Colored 18W Green 1SL/25	28,0 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm

