




MASTER TL-D Reflex

MASTER TL-D Reflex 18W/840 1SL/25

MASTER TL-D Reflex mit integriertem Reflektor und 26 mm Röhrendurchmesser richtet das Licht dort hin, wo es benötigt wird. Geeignet für Leuchten mit sehr einfachem oder gar keinem Reflektor.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	15.000 Stunde(n)
Lichttechnische Daten	
Farbcode	840 [CCT of 4000K]
Lichtstrom	1.350 lm
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K
Nennlichtausbeute (nom.)	75,0 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	>80
Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	18,0 W
Lampenstrom (Nom)	0,360 A

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Reflektor
Kolbenform	T8 [26 mm (T8)]
Genehmigung und Anwendung	
Quecksilbergehalt (Nom)	5,0 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	22 kWh
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MST TL-D Reflex 18W/840 1 SLV/25
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER TL-D Reflex 18W/840 1SL/25
Gesamt-Produktcode	871150063647840
Bestellcode	63647840
Material-Nr. (12NC)	928048184079
Anzahl pro Verpackung	1


MASTER TL-D Reflex

EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500636478
Zähler – Pakete pro Außenkarton	25
EAN Umverpackung	8711500636485

Abmessungsskizzen


Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MST TL-D Reflex 18W/840 1 SLV/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - MST TL-D Reflex 18W/840 1 SLV/25

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MST TL-D Reflex 18W/840 1 SLV/25

Life Expectancy Diagram - MST TL-D Reflex 18W/840 1 SLV/25

MASTER TL-D Reflex

Lebensdauer

Lumen Maintenance Diagram - MST TL-D Reflex 18W/840 1 SLV/25

