



MASTER TL-D Reflex

MASTER TL-D Reflex 18W/840 1SL/25

De MASTER TL-D Reflex-lamp richt het meeste licht naar waar u het nodig hebt, dankzij een interne reflector. Dit resulteert in hetzelfde verlichtingsniveau terwijl slechts de helft van het aantal lampen in de armatuur wordt gebruikt. Hij is daardoor uiterst geschikt voor gebruik in armaturen zonder of met slechts een eenvoudige reflector, hoofdzakelijk te vinden in de industrie en in winkels/supermarkten

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens


Algemene informatie		Dimbaarheid en regelsystemen	
Lampvoet	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Dimbaar	Ja
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	15.000 hr	Eigenschappen buizing en afmetingen	
Gegevens lichttechniek		Lampafwerking	Reflector
Kleurcode	840 [CCT of 4000K]	Lampvorm	T8 [26 mm (T8)]
Lichtstroom	1.350 lm	Keurmerken en classificaties	
Kleuraanduiding	Koelwit (CW)	Kwikhoud (Hg) (nom.)	5,0 mg
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4000 K	Energieverbruik kWh/1.000 uur	22 kWh
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	75,0 lm/W	Productgegevens	
Kleurweergave-index (CRI)	>80	Productnaam voor bestelling	MST TL-D Reflex 18W/840 1SLV/25
Bedrijfs- en elektrische gegevens		Volledige productnaam	MASTER TL-D Reflex 18W/840 1SL/25
Energieverbruik	18,0 W	Full EOC	871150063647840
Lampstroom (nom.)	0,360 A	Bestelcode	63647840
		Materiaalnr. (12NC)	928048184079

MASTER TL-D Reflex

Lokale code	TLD18W840R
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500636478
Numerator - Dozen per buitendoos	25


EAN/UPC - Case	8711500636485
----------------	---------------

Maatschets




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MST TL-D Reflex 18W/840 1 SLV/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour - MST TL-D Reflex 18W/840 1 SLV/25

Levensduur




Life Expectancy Diagram - MST TL-D Reflex 18W/840 1 SLV/25



Life Expectancy Diagram - MST TL-D Reflex 18W/840 1 SLV/25

MASTER TL-D Reflex

Levensduur



Lumen Maintenance Diagram - MST TL-D Reflex 18W/840 1 SLV/25

