



# Actinic BL TL-D(K) Secura

## Actinic BL TL-D 18W/10 Secura 1SL/25

Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe

### Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

### Produkt Daten


| Allgemeine Informationen                |                                 | Spannung (Nom)                 |                                      |
|---|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| Socket                                  | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] |                                | 59 V                                 |
| Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)     | 13.000 Stunde(n)                | Mechanik und Gehäuse           |                                      |
| Nutzlebensdauer (Nom)                   | 9.000 Stunde(n)                 | Kolbenform                     | T26 [T 26 mm]                        |
| Lichttechnische Daten                   |                                 | Genehmigung und Anwendung      |                                      |
| Farbcode                                | 10                              | Quecksilbergehalt (Nom)        | 5,0 mg                               |
| Lichtfarbe                              | Aktinisch                       | UV                             |                                      |
| Farbkoordinate X (Nom)                  | 220                             | UV-A-Strahlung 100 Std. (IEC)  | 4,5 W                                |
| Farbkoordinate Y (nom.)                 | 200                             | Produktdaten                   |                                      |
| UV-Strahlungsrückgang nach 2000 Stunden | 20 %                            | Bestell-Produktname            | Actinic BL TL-D 18W/10 Secura 1SL/25 |
| UV-Strahlungsrückgang nach 5000 Stunden | 30 %                            | Gesamtbezeichnung des Produkts | Actinic BL TL-D 18W/10 Secura 1SL/25 |
| Betrieb und Elektrik                    |                                 | Gesamt-Produktcode             | 872790085383400                      |
| Energieverbrauch                        | 18 W                            | Bestellcode                    | 85383400                             |
| Lampenstrom (Nom)                       | 0,36 A                          | Material-Nr. (12NC)            | 928048201003                         |
| Spannung (Nom)                          | 59 V                            | Anzahl pro Verpackung          | 1                                    |

# Actinic BL TL-D(K) Secura


|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| EAN/UPC – Produkt/Kiste         | 8727900853834 |
| Zähler - Pakete pro Außenkarton | 25            |
| EAN Umverpackung                | 8727900853841 |

## Abmessungsskizzen

| Product                                 | D (max) | A (max)  | B (max)  | B (min)  | C (max) |
|---|---------|----------|----------|----------|---------|
| Actinic BL TL-D 18W/10 Secura<br>1SL/25 | 28 mm   | 589,8 mm | 596,9 mm | 594,5 mm | 604 mm  |



## Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - Actinic BL TL-D 18W/10 Secura 1SL/25

