



MASTER TL-D Reflex Eco

MASTER TL-D Reflex 36W/840 1SL/25

Grâce à son réflecteur interne, la lampe MASTER TL-D Reflex oriente l'essentiel de la lumière là où vous le souhaitez. Vous pouvez ainsi bénéficier du même niveau d'éclairage en utilisant à peine la moitié des lampes dans le luminaire. Elle convient dès lors parfaitement à une utilisation dans les luminaires dotés uniquement d'un réflecteur simple ou qui en sont dépourvus.

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Informations générales	
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	15.000 h
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	840 [CCT of 4000K]
Flux lumineux	3.350 lm
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	93,1 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	>80
Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	36,0 W


Courant lampe (nom.)	0,440 A
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Réflecteur
Forme de la lampe	T8 [26 mm (T8)]
Approbation et application	
Taux de mercure (Hg) (nom.)	5,0 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	42 kWh
Données du produit	
Nom du produit de la commande	MST TL-D Reflex 36W/840 1 SLV/25

MASTER TL-D Reflex Eco

Nom de produit complet	MASTER TL-D Reflex 36W/840 1SL/25
Code EOC	871150055953140
Code de commande	55953140
Code 12NC	928048408479
Code de commande local	TLD36W840R
Quantité par pack	1


Code EAN – Produit/Boîte	8711500559531
Conditionnement par carton	25
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500559548

Schéma dimensionnel




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MST TL-D Reflex 36W/840 1 SLV/25	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - MST TL-D Reflex 36W/840 1 SLV/25

Durée de vie




Life Expectancy Diagram - MST TL-D Reflex 36W/840 1 SLV/25



Life Expectancy Diagram - MST TL-D Reflex 36W/840 1 SLV/25

MASTER TL-D Reflex Eco

Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - MST TL-D Reflex 36W/840 1 SLV/25

