



MASTER TL-D Reflex

MASTER TL-D Reflex 36W/840 1SL/25

De MASTER TL-D Reflex-lamp richt het meeste licht naar waar u het nodig hebt, dankzij een interne reflector. Dit resulteert in hetzelfde verlichtingsniveau terwijl slechts de helft van het aantal lampen in de armatuur wordt gebruikt. Hij is daardoor uiterst geschikt voor gebruik in armaturen zonder of met slechts een eenvoudige reflector, hoofdzakelijk te vinden in de industrie en in winkels/supermarkten

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	15.000 hr
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K]
Lichtstroom	3.350 lm
Kleuraanduiding	Koelwit (CW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	93,1 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	>80
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	36,0 W
Lampstroom (nom.)	0,440 A


Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja
Eigenschappen buizing en afmetingen	
Lampafwerking	Reflector
Lampvorm	T8 [26 mm (T8)]
Keurmerken en classificaties	
Kwikhoud (Hg) (nom.)	5,0 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	42 kWh
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MST TL-D Reflex 36W/840 1SLV/25
Volledige productnaam	MASTER TL-D Reflex 36W/840 1SL/25
Full EOC	871150055953140
Bestelcode	55953140
Materiaalnr. (12NC)	928048408479

MASTER TL-D Reflex

Lokale code	TLD36W840R
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500559531
Numerator - Dozen per buitendoos	25


EAN/UPC - Case	8711500559548
----------------	---------------

Maatschets




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MST TL-D Reflex 36W/840 1 SLV/25	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm

Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour - MST TL-D Reflex 36W/840 1 SLV/25

Levensduur




Life Expectancy Diagram - MST TL-D Reflex 36W/840 1 SLV/25



Life Expectancy Diagram - MST TL-D Reflex 36W/840 1 SLV/25

MASTER TL-D Reflex

Levensduur



Lumen Maintenance Diagram - MST TL-D Reflex 36W/840 1 SLV/25

